

Lock AN 302-21

Schraubensicherung, niedrigfest



Artikel Nr. 114552

Typen Nr. 3023/250



Beispielhafte Darstellung

Vibrationsschutz, Schraubensicherung für alle Gewinde bis M12, leicht demontierbar.

Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 114551 (3023/50)

Technische Informationen

Anwendungsbereich	Schraubensicherung
Festigkeit	niedrigfest
Viskosität	niedrigviskos
Beschreibung	Gebinde 250 ml
Farbe	violett
Fluoreszierend	ja
Für Gewindeverbindungen bis	M 12
Viskosität	125 mPa·s
Spaltüberbrückung bis max.	0,1 mm
Losbrechmoment	7 - 10 Nm
Weiterdrehmoment	3 - 6 Nm
Scherfestigkeit Nmm ² (DIN 54452)	4 - 7 N/mm ²
Handfestigkeit	10 - 20 min
Endhärte (100% der Festigkeit)	3 - 6 Stunden
Temperaturbeständigkeit	-60 bis 150 °C

kennzeichnungsfrei

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	35061000
Ursprungsland	EU
eCl@ss 5.1.4	23330190
eCl@ss 9.0	23330111
UNSPSC_Code_v190501	31201627
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Anaerobic adhesive

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Druckfestigkeit (Automatenstahl / Madenschraube = 8.8)

M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	400 bar
M 8x12	max.	300 bar
M 10x16	max.	300 bar

Produktinformationen

Oberflächenvorbehandlung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden. Der Einsatz von Lock AN 302-21 ist auch an ungereinigten Oberflächen, z.B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse.

Verarbeitung

Lock AN 302-21 wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen. Dabei direkten Kontakt Dosierspitze / Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen Lock AN 302-21 ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. Lock AN 302-21, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.

Lagerung

Lock AN 302-21 ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält Lock AN 302-21 flüssig.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von RIEGLER Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.riegler.de) zu beachten.